


92A.10 92A - Gebogene Rohrsteckschlüssel, metrisch**Produktbeschreibung :**

- Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen.
- Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A.
- Einzusetzender Drehstift:
 - 160A.1 für die Abm. von 4 bis 23 mm
 - 160A.2 für die Abm. von 24 bis 32 mm.
- Metrische Abmessungen: 4 bis 32 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

B [mm]:	16,0
H [mm]:	23,0
L [mm]:	118
L1 [mm]:	36,5
[g]:	65

