


**92A.5,5 92A - Gebogene Rohrsteckschlüssel, metrisch****Produktbeschreibung :**

- Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen.
- Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A.
- Einzusetzender Drehstift:
  - 160A.1 für die Abm. von 4 bis 23 mm
  - 160A.2 für die Abm. von 24 bis 32 mm.
- Metrische Abmessungen: 4 bis 32 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

<b>B [mm]:</b>	10,0
<b>H [mm]:</b>	17,5
<b>L [mm]:</b>	95
<b>L1 [mm]:</b>	25,0
<b>[g]:</b>	25

