

98B.14 98B - Steckschlüssel mit „T“-Griff und Gleitgriff, metrisch**Produktbeschreibung :**

- Steckschlüssel mit „T“-Griff und Gleitgriff:
Ideal für Anzieh- und Lösevorgänge, die schlecht zugänglich sind oder schnell ausgeführt werden müssen.
- Gleitgriff mit Rille:
- Blockierrielle in mittlerer Position für einen schnellen Zugang durch Drehen zwischen den Fingern: „Rolleffekt“.
- Stange in der Endposition als „Hebelarm“ für kraftvolles Anziehen oder Lösen oder zum Freimachen an schwierigen Stellen
- Metrische Abmessungen: 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

d1 [mm]:	20,50
d2 [mm]:	10
d3 [mm]:	10
L [mm]:	260
L1 [mm]:	200
6-Kant [mm]:	14
[g]:	380



