

Sku

Blechscheren - Bolzenschneider

Sägen - Bohren - Schneiden

990.B3 990.B - Bolzenschneider mit Armen aus Rohrprofil, axialer Schnitt



Produktbeschreibung :

- Schneidmesser aus Hochleistungs-Chromstahl.
- Verbesserte Härte der Schneidmesser für längere Schneiddauer.
- Spielnachstellung der Schneidmesser über Exzentrerschrauben.
- Ergonomische Griffe mit Handschutz.

max. Ø [mm] : 60-140-160 kg/mm²:	16 - 10 - 9
L ["]:	35
L [mm]:	900
Klinge:	990.LB3
[kg]:	6,400

