

996A.12 Kabelschneider für Stahldrähte



Produktbeschreibung :

- Kompaktes und leistungsstarkes Modell.
- Geschmiedete Schneidmesser aus Hochleistungs-Spezialstahl.
- Parallelführung der Schneiden.
- Schneidleistung:
 - 12 mm für Kabel aus weichem Stahl 60 - 100 kg/mm²
 - 10 mm für Kabel aus hartem Stahl 120 - 150 kg/mm²
 - 8 mm für rundes Kabel 60 - 80 kg/mm²
- Ersatz-Schneidmesser: 996.L12.

B [mm]:	73
E [mm]:	16
L [mm]:	600
L1 [mm]:	50
[kg]:	2,730

