

## A.300MTJ1 A.MTJ1 - Sortimente Drehmomentschrauber Micro-Tech® - Schraubeinsätze



### Produktbeschreibung :

- Leichter und kompakter Drehmomentschrauber, speziell für geringe Drehmomente.
- Drehmoment-Anziehrichtung rechts.
- Innensechskant-Ausgang zur Verwendung von Schraubeinsätzen Serie 0 - 4 mm (Ausgang 1/4" mit Adapter ECR.O als Option).
- Schraubeinsätze Serie 0, Antrieb 4 mm.
- Einstell-Stiftschlüssel 4 mm.
- Lieferung im Kasten mit einem Eichzertifikat.

<b>Leistung [cN.m]:</b>	4 - 20
<b>Aufsätze:</b>	Schlitzschrauben: 1,8 - 2,5, PH 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm, PZ 0 - 1 - 2 mm
<b>Schraubendreher:</b>	A.300MT
<b>[g]:</b>	300

