

## A.301MTJ1 A.MTJ1 - Sortimente Drehmomentschrauber Micro-Tech® - Schraubeinsätze



### Produktbeschreibung :

- Leichter und kompakter Drehmomentschrauber, speziell für geringe Drehmomente.
- Drehmoment-Anziehrichtung rechts.
- Innensechskant-Ausgang zur Verwendung von Schraubeinsätzen Serie 0 - 4 mm (Ausgang 1/4" mit Adapter ECR.O als Option).
- Schraubeinsätze Serie 0, Antrieb 4 mm.
- Einstell-Stiftschlüssel 4 mm.
- Lieferung im Kasten mit einem Eichzertifikat.

<b>Leistung [cN.m]:</b>	15 - 75
<b>Aufsätze:</b>	Schlitzschrauben: 4 - 4,5 - 5,5, PH 1,5 - 2,5 - 3 mm, PZ 0 - 1 mm
<b>Schraubendreher:</b>	A.301MT
<b>[g]:</b>	370

