

**A.402J1 A.J1 - Sortimente Drehmomentschrauber - Steckschlüssel 1/4"****Produktbeschreibung :**

- Klasse II Typ D (A.400 Wartungsarbeiten).
- Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung, Drehmoment-Anziehen rechts.
- Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Schraubeinsätzen 1/4".
- Heft mit Antrieb 1/4" zur Verwendung mit einem Griff mit Umschaltknarre vom Typ A.300PA.
- Griff mit Umschaltknarre A.300PA.
- Adapter ECR 1/4" - 1/4" für Steckschlüssel und Zubehör.
- Verlängerungen 1/4" (R.210 und R.215).
- Einstell-Stiftschlüssel, 4 mm.
- Lieferung im Kasten mit Eichzertifikat und individueller Kennnummer.

<b>Kasten:</b>	BP.115
<b>Schlüssel:</b>	A402 - 20
<b>Steckschlüssel:</b>	R.3,2 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
<b>Einsatz:</b>	PL.434
<b>Griff:</b>	A.300PA
<b>Schraubendreher:</b>	A.402
<b>[kg]:</b>	1,10

