

E.2015 Digitale Heißluftpistole



Produktbeschreibung :

- Praktische Ein- / Aus-Taste mit zwei Modi:
 - Modus 1: 250 l/min – (50°-400°).
 - Modus 2: 500 l/min – (50°-600°).
 - Dauerhafter und kräftiger 2000 Watt Motor.
 - Hervorragende Kontrolle über einen großen LCD-Bildschirm, der die Konfiguration der Temperatur erleichtert.
 - Kompaktes und leichtes Werkzeug, mit einem bedienerfreundlichen Pistolengriff.
 - Überlastschutz: Das Heizelement wird bei Überhitzung automatisch einige Sekunden lang ausgeschaltet. In diesem Zeitraum erzeugt das Werkzeug Kaltluft.
 - Werkzeug mit Kabel für europäische Steckdose 220-240 V / 50 Hz.
 - Einsatzbereit: Eine große Düse und eine Düse mit Reflektor werden mit dem Werkzeug geliefert.
 - Max. Leistung : 2000 W.
 - Versorgung: 220-240 V/50 Hz.
 - Luftdurchfluss (2 Stufen): 250 l/Min und 500 l/Min.
 - Lieferung mit 2 Düsen: E.2002B1 - E.2002B3.
 - Abmessungen (L x B x H): 250 x 72 x 210.
- Gewicht: 980 g.
- E.2002B1: Große Düse, Abm. (L x H x D): 75 x 75 x 33,7 mm; Gewicht 58 g.
 - E.2002B2: Breite Düse mit Luftrückführung Abm. (L x H x D): 75 x 80 x 33,7 mm; Gewicht 56 g.
 - E.2002B3: Reflektordüse, Abm. (L x H x D): 33 x 60 x 33,7 mm; Gewicht 32 g.
 - E.2002B4: Reduzierdüse, Abm. (L x H x D): 20 x 52 x 33,7 mm; Gewicht 30 g.

