

E.306-340D E.306D - Elektronische Drehmomentschlüssel mit Drehmomentanzeige



Produktbeschreibung :

- Genauigkeit: $\pm 2\%$ zwischen 20% und 100% der Schlüsselkapazität.
- Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger.
- Messeinheit: Nm, lbf.ft, lbf.in und kg.cm.
- Anschlüsse: 9 x 12 und 14 x 18 mm.
- Nummerierte und mit einem ISO 6789 Eichzertifikat gelieferte Drehmomentschlüssel.
- Voreinstellung von 9 Drehmoment.
- Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC.
- Lieferung im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz.

| | |
|-----------------|----------|
| L [mm]: | 594 |
| Leistung [N.m]: | 17 - 340 |
| [kg]: | 2,560 |

