

E.306A135J E.306A - Elektronische Drehmomentschlüssel mit Drehmomentanzeige, mit Knarre



Produktbeschreibung :

- Genauigkeit: $\pm 2\%$ zwischen 20% und 100% der Schlüsselkapazität.
- Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger.
- Messeinheit: Nm, lbf.ft, lbf.in und kg.cm.
- Anschlüsse: 9 x 12 und 14 x 18 mm.
- Nummerierte und mit einem ISO 6789 Eichzertifikat gelieferte Drehmomentschlüssel.
- Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich.
- Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC.
- Lieferung mit Knarre im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz.

| | |
|-------------------|----------------|
| L [mm]: | 415 |
| Leistung [N.m]: | 6,7 - 135,0 |
| Vierkant ["]: | 3/8 |
| Knarren: | J.372V |
| Abmessungen [mm]: | 575 x 73 x 115 |
| [kg]: | 1,697 |

