

E.306A200S E.306A - Elektronische Drehmomentschlüssel mit Drehmomentanzeige, mit Knarre



Produktbeschreibung :

- Genauigkeit: $\pm 2\%$ zwischen 20% und 100% der Schlüsselkapazität.
- Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger.
- Messeinheit: Nm, lbf.ft, lbf.in und kg.cm.
- Anschlüsse: 9 x 12 und 14 x 18 mm.
- Nummerierte und mit einem ISO 6789 Eichzertifikat gelieferte Drehmomentschlüssel.
- Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich.
- Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC.
- Lieferung mit Knarre im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz.

L [mm]:	530
Leistung [N.m]:	10 - 200
Vierkant ["]:	1/2
Knarren:	S.382V
Abmessungen [mm]:	810 x 80 x 125
[kg]:	2,699

