

## E.306A30R E.306A - Elektronische Drehmomentschlüssel mit Drehmomentanzeige, mit Knarre



### Produktbeschreibung :

- Genauigkeit:  $\pm 2\%$  zwischen 20% und 100% der Schlüsselkapazität.
- Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger.
- Messeinheit: Nm, lbf.ft, lbf.in und kg.cm.
- Anschlüsse: 9 x 12 und 14 x 18 mm.
- Nummerierte und mit einem ISO 6789 Eichzertifikat gelieferte Drehmomentschlüssel.
- Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich.
- Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC.
- Lieferung mit Knarre im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz.

L [mm]:	390
Leistung [N.m]:	1,5 - 30,0
Vierkant ["]:	1/4
Knarren:	R.372
Abmessungen [mm]:	575 x 73 x 115
[kg]:	1,604

