

**E.316-340D E.316D - Elektronische Drehmomentschlüssel Drehmoment/Winkel****Produktbeschreibung :**

- Genauigkeit:
  - Drehmoment:  $\pm 2\%$  zwischen 20% und 100% der Schlüsselkapazität.
  - Winkel:  $\pm 2^\circ$ .
- Anschluss: 9 x 12 und 14 x 18 mm.
- Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger.
- Tastenfeld sperrbar (der Bediener hat nur Zugriff auf die Programmwahl und die Abspeicherung der Ergebnisse).
- Messeinheit: Nm, lbf.ft, lbf.in, kg.cm und Grad.
- Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich.
- Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC.
- Lieferung mit einem Eichzertifikat.
- Lieferung im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz.

L [mm]:	594
---------	-----

Leistung [N.m]:	17 - 340
-----------------	----------

[kg]:	2,560
-------	-------

