

## E.316A200S E.316A - Elektronische Drehmomentschlüssel Drehmoment/Winkel mit Knarre



### Produktbeschreibung :

- Genauigkeit:
  - Drehmoment:  $\pm 2\%$  zwischen 20% und 100% der Schlüsselkapazität
  - Winkel:  $\pm 2^\circ$
- Anschluss: 9 x 12 und 14 x 18 mm.
- Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger.
- Tastenfeld sperrbar  
(der Bediener hat nur Zugriff auf die Programmwahl und die Abspeicherung der Ergebnisse).
- Messeinheit: Nm, lbf.ft, lbf.in, kg.cm und Grad.
- Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich.
- Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC.
- Lieferung mit einem Eichzertifikat.
- Lieferung mit Knarre im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz.

L [mm]:	530
Leistung [N.m]:	10 - 200
Vierkant ["]:	1/2
Knarren:	S.382V
[kg]:	2,699

