

J.1/2 J - Steckschlüssel 3/8", 12-Kant, Zollmaße**Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- In Sätzen auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. J.40U).
- Ausführung: glanzverchromt.

A ["]:	1/2
d [mm]:	17,5
d1 [mm]:	18,1
L [mm]:	30
L1 [mm]:	10,4
12-Kant [mm]:	12
[g]:	36



