

J.306-50DSLS 306D.SLS - Automatisch auslösende Drehmomentschlüssel ohne Zubehör



Produktbeschreibung :

- Ausgestattet mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
- Genauigkeit ab Werk: $\pm 2\%$ außer: R.306-25D.
- Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen (Drehmomentschlüssel bis 200 Nm).
- Unterstützt mit umfangreichem Zubehörmaterial, passend zu den vorliegenden Anschlussabmessungen 9 x 12 mm oder 14 x 18 mm.
- Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze geändert werden kann.
- Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789.
- Lieferung im Kunststoffkasten.

L [mm]:	357
Anschluss:	9 x 12
Kasten:	BP.D2
Leistung [N.m]:	10 - 50
Messteilung [N.m]:	1,00
[kg]:	0,970

