

**J.3/4 J - Steckschlüssel 3/8", 12-Kant, Zollmaße****Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- In Sätzen auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. J.40U).
- Ausführung: glanzverchromt.

A ["]:	3/4
d [mm]:	22,7
d1 [mm]:	26,0
L [mm]:	33
L1 [mm]:	14,0
12-Kant [mm]:	12
[g]:	76



