

J.3/8 J - Steckschlüssel 3/8", 12-Kant, Zollmaße**Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- In Sätzen auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. J.40U).
- Ausführung: glanzverchromt.

A ["]:	3/8
d [mm]:	17,6
d1 [mm]:	14,1
L [mm]:	27
L1 [mm]:	7,5
12-Kant [mm]:	12
[g]:	26



