

**J.5/16 J - Steckschlüssel 3/8", 12-Kant, Zollmaße****Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- In Sätzen auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. J.40U).
- Ausführung: glanzverchromt.

A ["]:	5/16
d [mm]:	17,5
d1 [mm]:	11,9
L [mm]:	27
L1 [mm]:	6,5
12-Kant [mm]:	12
[g]:	25



