

J.7/8 J - Steckschlüssel 3/8", 12-Kant, Zollmaße**Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- In Sätzen auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. J.40U).
- Ausführung: glanzverchromt.

A ["]:	7/8
d [mm]:	24,7
d1 [mm]:	29,7
L [mm]:	33
L1 [mm]:	16,5
12-Kant [mm]:	12
[g]:	104



