


JL.161 Staubdichte Hochleistungs-Umschaltknarre 3/8"**Produktbeschreibung :**

- Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen.
- Dicht gegen Staub, Industrieschmutz sowie andere Werkstattstäube oder -Flüssigkeiten.
- Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°.
- Umschalthebel mit Anzeige der Drehrichtung.
- Durch das „Vollhand“-System ist es möglich, beim Anziehen (Lösen) auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei versehentlich die Drehrichtung umzukehren.
- Ultrakompakter Kopf für den Einsatz auch in engen Arbeitsbereichen.
- Einhaköse im Griff für Arbeiten in der Höhe.
- Außergewöhnlicher Arbeitskomfort auch auf Grund des fließenden Überganges zwischen Metall- und Kunststoffteil.

d [mm]:	29
d1 [mm]:	27
H [mm]:	29
L [mm]:	210
L1 [mm]:	195
[g]:	200

