

K.1'11/16B K.B - Steckschlüssel 3/4", 12-Kant, Zollmaße**Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind.
- Mit Schnellentriegelungsknopf versehen.
- Ausführung: seidenmatt verchromt.

A ["]:	1 11/16"
d [mm]:	40
d1 [mm]:	60,7
L [mm]:	66,9
L1 [mm]:	27
12-Kant [mm]:	12
[g]:	564



