

K.306A1000 306A - Automatisch auslösende Drehmomentschlüssel mit abnehmbarer Knarre



Produktbeschreibung :

- Genauigkeit ab Werk: $\pm 2\%$ außer:
 - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D ($\pm 4\%$)
 - R.304DA ($\pm 6\%$)
- Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen (Drehmomentschlüssel bis 200 Nm).
- Verwendbar mit den Zubehörteilen:
 - Anschluss: 9 x 12 oder 14 x 18 mm
 - Durchmesser: 30 mm
- Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können.
- Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.
- Lieferung im Kunststoffkasten mit Knarre und Drehgriff (außer Art.-Nr. R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

L [mm]:	1280
Anschluss:	Ø 30 mm
Kasten:	BP.D1000
Leistung [N.m]:	200 - 1000
Schlüssel:	K.306-1000D
Knarren:	K.151A
Messteilung [N.m]:	4,00
[kg]:	5,900

