

R.306-5 Bei „geringen Drehmomenten“ auslösender Drehmomentschlüssel mit nicht abnehmbarer Knarre



Produktbeschreibung :

- Genauigkeit ab Werk: $\pm 6\%$.
- Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen.
- Kompakter Schlüssel für schwierigen Zugang.
- Knarre mit 72 Zähnen (und 5° Drehwinkel) für den Einsatz mit Steckschlüsseln.
- Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden kann.
- Nummerierter Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.
- Lieferung im Kasten, Abm.(L x B): 205 x 120 mm.

L [mm]:	197
Kasten:	BP.102
Leistung [N.m]:	1 - 5
Vierkant ["]:	1/4
Messteilung [N.m]:	0,05
[g]:	300

