

R.344DA Einstellbare, automatisch auslösende Drehmomentschlüssel „ohne Mikrometer“



Produktbeschreibung :

- Genauigkeit: $\pm 4\%$.
- Bewährte Widerstandskraft: 100.000 Zyklen.
- Anschluss: 9 x 12 oder 14 x 18 mm.
- Die Schlüssel können voreingestellt und zum Anziehen bzw. zum Lösen eingesetzt werden.
- Einstellung des Drehmoments mit einem Stiftschlüssel auf einem Drehmomentprüfgerät, siehe Programm mit Drehmomentprüfgeräten.
- Gerändelter Metallgriff.
- Nummerierte und im Kunststoff-Schutzrohr gelieferte Schlüssel.

L [mm]:	200
Anschluss:	9 x 12
Leistung [lbf.ft]:	-
Leistung [lbf.ft]:	10 - 50
Leistung [N.m]:	1 - 5
[kg]:	0,240

