

## R.360NANO Steckschlüsselsortiment 1/4", 6-Kant, metrisch - R.360NANO



### Produktbeschreibung :

Enthält:

Umschaltknarre(n) 1/4":

- Schnelle Umschaltknarre 1/4" mit Drehschaft - R.360  
Steckschlüssel 1/4":

- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 05,5 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 06 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 07 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 08 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 09 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 10 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 11 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 12 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 13 mm
- R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch - 14 mm

Schraubeinsätze Serie 1:

- ED.1T - High Perf' Schraubeinsatz Serie 1 für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4 PZ1 L 25 mm
- ED.1T - High Perf' Schraubeinsatz Serie 1 für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4 PZ2 L 25 mm
- ED.1T - High Perf' Schraubeinsatz Serie 1 für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4 PZ3 L 25 mm
- EH.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Innensechskantschrauben, metrisch - 3,0 L 25 mm
- EH.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Innensechskantschrauben, metrisch - 4,0 L 25 mm
- EH.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Innensechskantschrauben, metrisch - 5,0 L 25 mm
- EH.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Innensechskantschrauben, metrisch - 6,0 L 25 mm
- EH.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Innensechskantschrauben, metrisch - 7,0 L 25 mm
- EP.1T - High Perf' Schraubeinsatz Serie 1 für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4 PH1 L 25 mm
- EP.1T - High Perf' Schraubeinsatz Serie 1 für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4 PH2 L 25 mm
- EP.1T - High Perf' Schraubeinsatz Serie 1 für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4 PH3 L 25 mm
- ES.1T - High Perf' Schraubeinsatz Serie 1 für Schlitzschrauben - 1/4 F4,5 L 25 mm
- ES.1T - High Perf' Schraubeinsatz Serie 1 für Schlitzschrauben - 1/4 F6,5 L 25 mm
- ES.1T - High Perf' Schraubeinsatz Serie 1 für Schlitzschrauben - 1/4 F8,0 L 25 mm
- EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4 TR 10 L 25 mm
- EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4 TR 15 L 25 mm
- EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4 TR 20 L 25 mm
- EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4 TR 25 L 25 mm
- EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4 TR 27 L 25 mm
- EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4 TR 30 L 25 mm
- EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4 TR 40 L 25 mm

Antriebselement(e) 1/4":

- Adapter für Steckschlüssel 1/4" - 1/4" - ECR
  - Universal-Kardangelenk 1/4" - R.240A
  - Verbindungsstück 1/4" für Schraubeinsatz, mit Standard-Federring - R.235
  - Schraubendrehergriff 1/4" kurz - R.236C
  - R - Verlängerung 1/4" Standard - L 100 mm
  - R - Verlängerung 1/4" Standard - L 55 mm
- Verpackung: