

**R.3/8 R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, Zollmaße****Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- Ausführung: glanzverchromt.
- In Sätzen auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. R.40U).

A ["]:	3/8
d [mm]:	14,7
d1 [mm]:	14,7
H3 [mm]:	7,80
L [mm]:	22
L1 [mm]:	7,80
6-Kant [mm]:	6
[g]:	17,80



