

**R.7/16 R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, Zollmaße****Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- Ausführung: glanzverchromt.
- In Sätzen auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. R.40U).

A ["]:	7/16
d [mm]:	15,8
d1 [mm]:	15,8
H3 [mm]:	9
L [mm]:	22
L1 [mm]:	9,00
6-Kant [mm]:	6
[g]:	19,50



