

R.9/16 R - Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, Zollmaße**Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- Ausführung: glanzverchromt.
- In Sätzen auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. R.40U).

A ["]:	9/16
d [mm]:	18,7
d1 [mm]:	18,7
H3 [mm]:	10
L [mm]:	22
L1 [mm]:	10,00
6-Kant [mm]:	6
[g]:	25,20



