

RB.3/16 RB - Steckschlüssel 1/4", dünnwandig, 12-Kant, Zollmaße**Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- Dünnwandiger für besseren Zugang. Entspricht den Luftfahrtnormen.
- Ausführung: glanzverchromt.

A ["]:	3/16
d [mm]:	11,2
d1 [mm]:	7,6
L [mm]:	22
L1 [mm]:	4,8
12-Kant [mm]:	12
[g]:	7



