

RB.3/8 RB - Steckschlüssel 1/4", dünnwandig, 12-Kant, Zollmaße**Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- Dünnwandiger für besseren Zugang. Entspricht den Luftfahrtnormen.
- Ausführung: glanzverchromt.

A ["]:	3/8
d [mm]:	13,7
d1 [mm]:	13,7
L [mm]:	22
L1 [mm]:	7,8
12-Kant [mm]:	12
[g]:	14



