

RB.7/16 RB - Steckschlüssel 1/4", dünnwandig, 12-Kant, Zollmaße**Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- Dünnwandiger für besseren Zugang. Entspricht den Luftfahrtnormen.
- Ausführung: glanzverchromt.

A ["]:	7/16
d [mm]:	14,8
d1 [mm]:	15,8
L [mm]:	22
L1 [mm]:	9,0
12-Kant [mm]:	12
[g]:	17



