

RL.NANO-U1 RL.NANO-U1 - Steckschlüsselsortiment 1/4" Nano in Zollmaßen**Produktbeschreibung :**

Enthält:

- Umschaltknarre 1/4": RL.161.
 - Steckschlüssel 1/4" - 6-Kant, Zollmaße: 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16".
 - Standard-Schraubeinsätze Serie 1 - Antrieb 1/4" - 6,35 mm - 25 mm:
 - ES.T High Perf' für Schlitzschrauben: F4,5 - F6,5 - F08.
 - EP.T High Perf' Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
 - ED.T High Perf' Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
 - EH für Innensechskantschrauben: 1/4" - 1/8" - 3/16" - 5/32" - 7/32".
 - EXR Resistorx®: TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30 - TR 40.
 - Adapter für Steckschlüssel 1/4" - 1/4": ECR.
 - Universal-Kardangelenk 1/4": R.240A.
 - Verbindungsstück 1/4" für Schraubeinsätze, mit Standard-Federring: R.235.
 - Schraubendreherheft 1/4", kurz: R.236C.
 - Verlängerung 1/4" Standard - L 100 mm: R.210.
 - Verlängerung 1/4" Standard - L 55 mm: R.206
 - Leerer Koffer BV.RNANO-U.
- Gewicht: 0,81 kg.

