

S.19/32 S - Steckschlüssel 1/2", 12-Kant, Zollmaße**Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- Ausführung: glanzverchromt.
- Ins Sätzen auf Metall-Halteschiene erhältlich: Art.-Nr. S.40U (3/8" -->21/32") und Art.-Nr. S.41U (11/16" --> 1").

A ["]:	19/32
d [mm]:	22,8
d1 [mm]:	21,4
L [mm]:	36
L1 [mm]:	12,0
12-Kant [mm]:	12
[g]:	60



