

S.248-340D Einstellbare, automatisch auslösende Drehmomentschlüssel „ohne Mikrometer“



Produktbeschreibung :

- Genauigkeit: $\pm 4\%$.
- Bewährte Widerstandskraft: 100.000 Zyklen.
- Anschluss: 9 x 12 oder 14 x 18 mm.
- Die Schlüssel können voreingestellt und zum Anziehen bzw. zum Lösen eingesetzt werden.
- Einstellung des Drehmoments mit einem Stiftschlüssel auf einem Drehmomentprüfgerät, siehe Programm mit Drehmomentprüfgeräten.
- Gerändelter Metallgriff.
- Nummerierte und im Kunststoff-Schutzrohr gelieferte Schlüssel.

| | |
|---------------------------|----------|
| L [mm]: | 618 |
| Anschluss: | 14 X 18 |
| Leistung [lbf.ft]: | 44 - 250 |
| Leistung [lbf.ft]: | - |
| Leistung [N.m]: | 60 - 340 |
| [kg]: | 1,400 |

