

**S.25/32 S - Steckschlüssel 1/2", 12-Kant, Zollmaße****Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- Ausführung: glanzverchromt.
- Ins Sätzen auf Metall-Halteschiene erhältlich: Art.-Nr. S.40U (3/8" -->21/32") und Art.-Nr. S.41U (11/16" --> 1").

A ["]:	25/32
d [mm]:	25,9
d1 [mm]:	27,9
L [mm]:	36
L1 [mm]:	14,0
12-Kant [mm]:	12
[g]:	72



