

S.306-100R S.306R - Automatisch auslösende Drehmomentschlüssel - Anschluss 20 x 7 mm



Produktbeschreibung :

- Genauigkeit ab Werk: $\pm 2\%$.
- Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen (Drehmomentschlüssel --> 200 Nm).
- Kann mit Anschlusszubehör 20 x 7 mm verwendet werden.
- Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können.
- Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.
- Lieferung im Kunststoff-Schutzrohr.

L [mm]:	420
Anschluss:	20 x 7
Leistung [N.m]:	20 - 100
Messteilung [N.m]:	1
[kg]:	1,040

