

S.306-200D 306D - Automatisch auslösende Drehmomentschlüssel ohne Zubehör**Produktbeschreibung :**

- Genauigkeit ab Werk: $\pm 2\%$ außer:
 - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 ($\pm 4\%$)
 - R.304DA ($\pm 6\%$)
- Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen (Drehmomentschlüssel bis 200 Nm).
- Verwendbar mit den Zubehörteilen:
 - Anschluss: 9 x 12 oder 14 x 18 mm
 - Durchmesser: 30 mm
- Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können.
- Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.
- Lieferung im Kunststoffkasten.

L [mm]:	515
Anschluss:	14 x 18
Kasten:	BP.D3
Leistung [N.m]:	40 - 200
Messteilung [N.m]:	1,00
[kg]:	1,260

