

## S.306-200DSLS 306D.SLS - Automatisch auslösende Drehmomentschlüssel ohne Zubehör



### Produktbeschreibung :

- Ausgestattet mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
- Genauigkeit ab Werk:  $\pm 2\%$  außer: R.306-25D.
- Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen (Drehmomentschlüssel bis 200 Nm).
- Unterstützt mit umfangreichem Zubehörmaterial, passend zu den vorliegenden Anschlussabmessungen 9 x 12 mm oder 14 x 18 mm.
- Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze geändert werden kann.
- Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789.
- Lieferung im Kunststoffkasten.

L [mm]:	515
Anschluss:	14 x 18
Kasten:	BP.D3
Leistung [N.m]:	40 - 200
Messteilung [N.m]:	1,00
[kg]:	1,300

