

## S.306-350R S.306R - Automatisch auslösende Drehmomentschlüssel - Anschluss 20 x 7 mm



### Produktbeschreibung :

- Genauigkeit ab Werk:  $\pm 2\%$ .
- Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen (Drehmomentschlüssel --> 200 Nm).
- Kann mit Anschlusszubehör 20 x 7 mm verwendet werden.
- Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können.
- Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.
- Lieferung im Kunststoff-Schutzrohr.

L [mm]:	698
Anschluss:	20 x 7
Leistung [N.m]:	70 - 350
Messteilung [N.m]:	2
[kg]:	1,890

