

## S.306A200 306A - Automatisch auslösende Drehmomentschlüssel mit abnehmbarer Knarre



### Produktbeschreibung :

- Genauigkeit ab Werk:  $\pm 2\%$  außer:
  - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D ( $\pm 4\%$ )
  - R.304DA ( $\pm 6\%$ )
- Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen (Drehmomentschlüssel bis 200 Nm).
- Verwendbar mit den Zubehörteilen:
  - Anschluss: 9 x 12 oder 14 x 18 mm
  - Durchmesser: 30 mm
- Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können.
- Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.
- Lieferung im Kunststoffkasten mit Knarre und Drehgriff (außer Art.-Nr. R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

L [mm]:	515
Anschluss:	14 x 18
Kasten:	BP.D3
Leistung [N.m]:	40 - 200
Schlüssel:	S.306-200D
Knarren:	S.382
Messteilung [N.m]:	1,00
Griff:	S.305P
[kg]:	1,260

