

S.446-100 R-J-S.446 - Einstellbare Drehmomentschlüssel „ohne Mikrometer“ (großer Auslösewinkel)



Produktbeschreibung :

- Genauigkeit: $\pm 8\%$.
- Bewährte Widerstandskraft: 50.000 Zyklen.
- Anschluss: 9 x 12 oder 20 x 7 mm.
- Einstellung des Drehmoments auf einem Drehmomentprüfgerät, siehe Programm mit Drehmomentprüfgeräten.
- Die Drehmomentschlüssel werden mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789 geliefert.
- Lieferung im Kunststoff-Schutzrohr.

L [mm]:	407
Anschluss:	20 x 7
Leistung [N.m]:	20 - 100
Vierkant ["]:	1/2
[g]:	840

