

S.7/8 S - Steckschlüssel 1/2", 12-Kant, Zollmaße**Produktbeschreibung :**

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- Ausführung: glanzverchromt.
- Ins Sätzen auf Metall-Halteschiene erhältlich: Art.-Nr. S.40U (3/8" -->21/32") und Art.-Nr. S.41U (11/16" --> 1").

A ["]:	7/8
d [mm]:	26,4
d1 [mm]:	30,4
L [mm]:	38
L1 [mm]:	16,5
12-Kant [mm]:	12
[g]:	99



