

U.33A Druckpresse, 30 Tonnen, mit mechanischer Spindel**Produktbeschreibung :**

- Kolbenhub: 5 mm.
 - Sicherheitsstift schert bei 110 Nm ab.
 - Ø des Kolbens: 33 mm.
 - Länge: 260 mm; Höhe des Kopfes: 35 mm.
 - Leistung: 30 Tonnen; 300 kN.
 - 6-Kant-Spindel, 19 mm.
 - Lieferung mit 3 Ersatzstiften und 2 Distanzstücken, 25 mm und 30 mm hoch (Ø 40 mm).
 - Satz mit 3 Ersatzstiften: U.33GJ3.
 - Satz mit 2 Ersatz-Distanzstücken: U.33-EMB.
- Gewicht: 1,900 kg.

