

**U.66A Druckpresse, 120 Tonnen mit mechanischer Spindel****Produktbeschreibung :**

- Kolbenhub: 15 mm.
  - Sicherheitsstift schert bei 550 Nm ab.
  - Ø des Kolbens: 80 mm; Ø Bohrung: 47 mm.
  - Länge: 500 mm; Höhe des Kopfes: 105 mm.
  - Leistung: 120 Tonnen; 1200 kN.
  - 6-Kant-Spindel, 36 mm.
  - Lieferung mit 3 Ersatzstiften.
  - Satz mit 3 Ersatzstiften: U.66A03J3.
- Gewicht: 8,800 kg.

