

U.89M Mechanischer, teleskopischer Federspanner



Produktbeschreibung :

- Teleskopaufbau in zwei Stufen, die durch eine Spindel gesteuert werden.
 - 6-Kant-Antrieb: 22 mm.
 - Mit Elektro- bzw. Druckluft-Schlagschrauber einsetzbar.
 - Geprüfte Widerstandskraft: 100.000 N.
 - Mit einem Sicherheitsstift ausgestattet.
 - Kann die Schalen U.89 aufnehmen.
 - Hub: 235 mm.
 - Länge auseinandergezogen: 540 mm.
 - Länge zusammengedrückt: 305 mm.
 - Durchmesser: 70 mm.
- Gewicht: 5 kg.

