

U.89M230 Federspanner Universal-System mit auswechselbaren Schalen



Produktbeschreibung :

- Teleskopaufbau in zwei Stufen, die durch eine Spindel gesteuert werden (6-Kant --> 22 mm).
 - Durch den beweglichen Abstandhalter ergeben sich 2 Arbeitsstellungen für die Schalen.
 - Kann mit einem Schlagschrauber 1/2" angetrieben werden.
 - Geprüfte Widerstandskraft des Federspanners: 100.000 N.
 - Hub: 235 mm.
 - Länge zusammengedrückt: 305 mm.
 - Länge auseinandergezogen: 540 mm.
 - Durchmesser: 70 mm.
 - Lieferung mit 3 Sätzen Schalen mit Kunststoffüberzug J1 - J2 - J3.
 - CE.
- Gewicht: 14,700 kg.

