

**V.402F Bandschleifer - 10 x 330 mm****Produktbeschreibung :**

- Für Schrubb- und Putzarbeiten.
- Mehrfach verstellbarer Handgriff.
- Band-Schnellwechselsystem.
- Bandgröße: 10 x 330 mm.
- Luftanschluss, Innengewinde: 1/4".
- Empfohlener Schlauch-Innendurchmesser: 8 mm.
- Empfohlener Einsatz:  
Gewinde-Innendurchmesser 1/4" - 6 mm.
- Arbeitsdruck: 6,3 bar.
- Drehzahl: 16.000 U./Min.
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 110 l/Min.
- Schallpegel: 86,1 dB(A).
- Vibrationspegel: unter 2,5 m/s<sup>3</sup>.
- Lieferung mit 3 Schleifbändern (1 davon montiert):  
2 Bänder mit Körnung 120, 1 Band mit Körnung 80.
- Band 10 x 330 mm, Körnung 80: V.402A1  
(Mindestbestellmenge: 10 Stück).
- Band 10 x 330 mm, Körnung 120: V.402A2  
(Mindestbestellmenge: 10 Stück).

H [mm]:	83
---------	----

L [mm]:	283
---------	-----

[g]:	800
------	-----



