

V.403F Bandschleifer mit großer Leistung - 20 x 520 mm**Produktbeschreibung :**

- Verstellbarer Handgriff.
- Band-Schnellwechselsystem.
- Bandgröße 20 x 520 mm.
- Lieferung mit Bändern.
- Drehzahl: 16.000 U./Min.
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 110 l/Min.
- Anschlussgewinde: 1/4".
- Arbeitsdruck: 6,2 bar.
- Band 20 x 500 mm, Körnung 80: V.403A1
- Band 20 x 500 mm, Körnung 120: V.403A2
- Mindestbestellmenge: 10 Stück.

E [mm]:	95
H [mm]:	93
L [mm]:	350
[kg]:	1,150



